

„Welcher Schlauch in welche Pumpe?“ „Welcher Rotor, welcher Schlauchhalter zu welchem Gerät?“

		SADOClear 8935	DDSP 9429 DDSP 9415	Concept 2105 mcs Concept 2114 mcs	Concept 2211 mcs Concept 420i Concept 2208 mcs	Concept 9911/15	Concept 9911/10	DSP 8901	SADOPic 8905 SADOPic 8904 SADOPic 8902 SADOPic 9501 SADOPic 9510	DSP 9905 DSP 2010 DSP 9510	DSP 9412 DSP 9413 DSP 9414 DSP 9620 SADOPic 8920 DSP 9630	DSP 9805 DSP 9724	DSP 9512 DSP 9612	DSP 8811 DSP 9911	DSP 9711 2,65 l/min	DSP 9711 4,1 l/min	DSPset9701 mcs DSPset9802	DSPset 9602-II	DSPset 9701-II	DSPset 9602 mcs DSPset 9527 mcs
<b>Pumpenschlauch (PS)</b>																				
PS 140 PH	# 43066			(ja)	ja	(ja)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja			ja(REI)		ja (REI)	ja(REI)
PS 140 NO	# 43054			(ja)	ja	(ja)	ja	Ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja			ja(REI)			ja(REI)
PS 140 SI	# 43060			ja	ja	(ja)	ja	Ja	ja	ja	ja	Ja	ja	ja						
PS 140 VT	# 43102			ja	ja	(ja)	ja	Ja	ja	ja	ja		ja	ja						
DPS 136-4,8x2,4 PH	# 43081	ja	ja														ja(KSP)			ja(KSP)
PS 135-4,8x1,6 TG-G	# 43099	ja															ja(KSP)			
DPS 132-4,8x2,4 TG-G	# 43098		ja																	ja(KSP)
DPSN 136-4,8x2,4 PH	# 43201			ja																
DPSN 132-4,8x2,4 TG-G	# 43209			ja															ja (KSP)	ja (KSP)
PS 136-6,4x2,4 PH	# 43073			ja		ja													ja (REI)	
PS 138-3,2x1,6 PH	# 43048			ja+ R4+SH6	ja+ R4+SH6	ja+ R4+SH6				ja+ R4+SH6										
PS 138-1,6x1,6 PH	# 43046			ja+ R4+SH7	ja+ R4+SH7	ja+ R4+SH7				ja+ R4+SH7										
PS 138-0,8x1,6 PH	# 43069			ja+ R4+SH8	ja+ R4+SH8	ja+ R4+SH8				ja+ R4+SH8										
PS 138-3,2x1,6 VT	# 43213			ja+ R4+SH6	ja+ R4+SH6	ja+ R4+SH6				ja+ R4+SH6										
PS 135 SY2	# 43127			ja	ja	ja				ja	ja									
PS 230-6,4x2,4 PH	# 43077											ja	ja							
PS 330-9,5x3,2 PH-160	# 43067															ja				
PS 330-NO-160 l/h	# 43055															ja				
PS 330-SI-160 l/h	# 43082															ja				
PS 325-SY1-250 l/h	# 43194																		ja	
PS 325-SI-250 l/h	# 43090																		ja	
PS 325-12,7x3,2 PH-250	# 43089																		ja	
<b>Rotor (RO)</b>																				
Rotor 8811, gelb (R1)	# 43044			ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja			ja (REI)			ja (REI)
Rotor 8933, grün (R2)	# 43041	ja	ja														ja (KSP)			ja (KSP)
Rotor 9310, orange (R3)	# 43078											ja	ja							
Rotor 47-13 (blau) (R4)	# 43061			(ja)	(ja)	(ja)	(ja)													
<b>Schlauchhalter (SH)</b>																				
8811, gelb PP (SH1)	# 43027							ja	ja		ja			ja			ja (REI)			ja (REI)
8933, grün mit RV (SH2)	# 43029	ja	ja														ja (KSP)			ja (KSP)
9911/4,8-6 Standard (SH3)	# 43200			ja	(ja)	(ja)	ja			ja				ja						ja (REI)
9911/4,8-5x1,5 (SH4)	# 43207			(ja)	(ja)	(ja)	ja			ja				(ja)						(ja) (REI)
9911/4,8-4x1 PVDF (SH5)	# 43043			(ja)	(ja)	(ja)	(ja)													
9911/3,2-4x1 PVDF (SH6)	# 43212			(ja)	(ja)	(ja)	(ja)													
9911/1,6-4x1 PVDF (SH7)	# 43045			(ja)	(ja)	(ja)	(ja)													
9911/0,8-4x1 PVDF (SH8)	# 43069			(ja)	(ja)	(ja)	(ja)													
9911/6,4-6 PVDF (SH9)	# 43211			(ja)		(ja)														
9911/6,4-6 PP (SH10)	# 43072			(ja)		ja													ja (REI)	
9911/4,8-6 mit RV	# 43042			(ja)	(ja)														ja (KSP)	ja (KSP)
9310	# 43079											ja	ja							

Rei = Reiniger KSP = Klarspüler